



Mechaniker-Splintentreiber, Spitzen-Ø D: 7mm



Bestelldaten

Bestellnummer	747500 7
GTIN	7610733200528
Artikelklasse	73B

Beschreibung

Ausführung:

Aus Rundstahl, besonders schlank und handlich. Mit gekordeltem Schaft. Ganz gehärtet, spezielle **Schlagkopfvergütung** verhindert Absplitterungen. Höchstmögliche Spitzenhärte (ca. 59 HRC) bei besonderer Zähigkeit. Tatsächlicher Ø 0,05 – 0,5 mm unter Nennmaß verhindert Verklemmen der Splintentreiber in der Bohrung.

Werkstoff:

Extra-Chrom-Vanadium-Stahl, Oberfläche verchromt.

Technische Beschreibung

Dornlänge L2	40 mm
ganze Länge L1	130 mm
Spitzen-Ø D	7 mm
Schaft-Ø S	10 mm
Spitzenhärte	59 HRC
Ausführung Schlagkopf	spezielle Schlagkopfvergütung
Werkstoff	Extra-Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt
Produktart	Splintentreiber