



Splintentreiber, Sonderqualität pulverbeschichtet, Spitzen-Ø D: 8mm



Bestelldaten

Bestellnummer	746920 8
GTIN	7610733243488
Artikelklasse	73B

Beschreibung

Ausführung:

Starker Achtkant-Schaft mit zylindrischem Dorn. In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet. Spezielle **Schlagkopfvergütung** verhindert Absplitterungen. Tatsächlicher Ø 0,05 – 0,5 mm unter Nennmaß verhindert Verklemmen der Splintentreiber in der Bohrung.

Sonderqualität, das heißt höchstmögliche Spitzenhärte – ca. 59 HRC – bei besonderer Zähigkeit.

Werkstoff:

Sonderqualität aus Extra-Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt und pulverbeschichtet.

Technische Beschreibung

ganze Länge L1	150 mm
Dornlänge L2	45 mm
Spitzen-Ø D	8 mm
Schaft-Ø S	10 mm
Spitzenhärte	59 HRC
Werkstoff	Sonderqualität aus Extra-Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt, pulverbeschichtet
Produktart	Splintentreiber

