

**Splintentreiber, Normalqualität, lackiert, Spitzen-Ø D: 2mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	747000 2
GTIN	4049002002786
Artikelklasse	73U

Beschreibung**Ausführung:**

Starker Achtkant-Schaft mit zylindrischem Dorn. In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet. Spezielle **Schlagkopfvergütung** verhindert Absplitterungen. Tatsächlicher Ø 0,05 – 0,5 mm unter Nennmaß verhindert Verklemmen der Splintentreiber in der Bohrung.

Norm:

DIN 6450.

Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.

Werkstoff:

Normalqualität aus Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl, lackiert.

Technische Beschreibung

ganze Länge L1	150 mm
Dornlänge L2	30 mm
Schaft-Ø S	10 mm
Spitzen-Ø D	2 mm
Norm	DIN 6450 C
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl
Oberfläche	lackiert
Produktart	Splintentreiber