

**Splintentreiber, Normalqualität, lackiert, Spitzen-Ø D: 4mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	747000 4
GTIN	4049002002823
Artikelklasse	73U

**Beschreibung****Ausführung:**

Starker Achtkant-Schaft mit zylindrischem Dorn. In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet. Spezielle **Schlagkopfvergütung** verhindert Absplitterungen. Tatsächlicher Ø 0,05 – 0,5 mm unter Nennmaß verhindert Verklemmen der Splintentreiber in der Bohrung.

**Norm:**

**DIN 6450.**

**Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.**

**Werkstoff:**

Normalqualität aus Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl, lackiert.

**Technische Beschreibung**

Schaft-Ø S	10 mm
Spitzen-Ø D	4 mm
Dornlänge L2	50 mm
ganze Länge L1	150 mm
Norm	DIN 6450 C
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl
Oberfläche	lackiert
Produktart	Splintentreiber