



Rohrabschneider mit 1 Schneidrädchen für Stahlrohre, für Rohre bis: 2Zoll



Bestelldaten

Bestellnummer	815030 2
GTIN	4045197382474
Artikelklasse	82A

Beschreibung

Ausführung:

Körper aus hochwertigem Stahl, gesenkgeschmiedet; verschleißfeste Spindel mit Kunststoffgriff.

Schneidrädchen für Stahlrohre aus hochwertigem Stahl, exakt gehärtet für lange Standzeit.

Führungsrollen aus Spezialstahl; verchromt.

Verwendung:

Zum sauberen und rechtwinkligen Trennen von Rohren.

Beim Schneiden wird automatisch der Außengrat eingewalzt. Nach dem Schnitt kann sofort das Gewinde geschnitten werden.

Technische Beschreibung

für Rohr-Außen-Ø	1/8 – 2 Zoll
Schneidrädchen Breite	19 mm
Schneidrädchen Bohrung	9 mm
Schneidrädchen-Ø	31 mm
Anzahl Führungsrollen	2
Anzahl Schneidrädchen	1
Produktart	Rohrabschneider

Zubehör

Edelstahl-Innen- / Außenentgrater für Rohr-Ø bis 35 mm	814920 35
Edelstahl-Innen- / Außenentgrater für Rohr-Ø bis 54E mm	814920 54E
Ersatz-Schneidrädchen für Stahlrohre für Rohrabschneider 2 Zoll	815230 2
Edelstahl-Innen- / Außenentgrater für Rohr-Ø bis 54 mm	814920 54
Ersatz-Schneidrädchen für Stahlrohre für Rohrabschneider 4 Zoll	815230 4