



Zangenschlüssel, ganze Länge: 300mm



Bestelldaten

Bestellnummer	813700 300
GTIN	4003773041429
Artikelklasse	83D

Beschreibung

Ausführung:

Parallel geführte, **glatte** Greifbacken; verchromte Ausführung.

Rastenverstellung durch Knopfdruck und Spannhebel für hohen Anpressdruck der Backen. Der Hub zwischen den Greifflächen erlaubt **Nachfassen nach Ratschenprinzip. Gelaserte Skala** (Vorderseite **metrisch** und Rückseite **zöllig**), ermöglicht vorab die Einstellung der Schlüsselweite. Zangenschlüssel verchromt, Griffe mit Kunststoff überzogen.

Verwendung:

Schonendes Greifen von Schrauben, Muttern, verchromten Armaturen etc.

Hinweis:

Schonbacken unter Nr. 813725 erhältlich.

Technische Beschreibung

ganze Länge	300 mm
Spannweite	0 - 68 mm
Maullänge	32 mm
Produktart	Zangenschlüssel