

**Rohrabschneider mit 1 Schneidrädchen für Stahlrohre, für Rohre bis: 1.1/4Zoll****Bestelldaten**

Bestellnummer	815030 1.1/4
GTIN	4045197382702
Artikelklasse	82A

Beschreibung**Ausführung:**

Körper aus hochwertigem Stahl, gesenkgeschmiedet; verschleißfeste Spindel mit Kunststoffgriff.

Schneidrädchen für Stahlrohre aus hochwertigem Stahl, exakt gehärtet für lange Standzeit.

Führungsrollen aus Spezialstahl; verchromt.

Verwendung:

Zum sauberen und rechtwinkligen Trennen von Rohren.

Beim Schneiden wird automatisch der Außengrat eingewalzt. Nach dem Schnitt kann sofort das Gewinde geschnitten werden.

Technische Beschreibung

Schneidrädchen-Ø	25 mm
Schneidrädchen Breite	14 mm
für Rohr-Außen-Ø	1/8 – 1.1/4 Zoll
Schneidrädchen Bohrung	7,6 mm
Anzahl Führungsrollen	2
Anzahl Schneidrädchen	1
Produktart	Rohrabschneider

Zubehör

Ersatz-Schneidrädchen für Stahlrohre für Rohrabschneider
1.1/4 Zoll

815230 1.1/4

Edelstahl-Innen- / Außenentgrater für Rohr-Ø bis 35 mm

814920 35