



## Rohrabschneider mit 1 Schneidrädchen für Stahlrohre, für Rohre bis: 4Zoll



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 815030 4      |
| GTIN          | 4045197524515 |
| Artikelklasse | 82A           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Körper** aus hochwertigem Stahl, gesenkgeschmiedet; verschleißfeste Spindel mit Kunststoffgriff.

**Schneidrädchen** für Stahlrohre aus hochwertigem Stahl, exakt gehärtet für lange Standzeit.

**Führungsrollen** aus Spezialstahl; verchromt.

#### Verwendung:

Zum sauberen und rechtwinkligen Trennen von Rohren.

Beim Schneiden wird automatisch der Außengrat eingewalzt. Nach dem Schnitt kann sofort das Gewinde geschnitten werden.

### Technische Beschreibung

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Schneidrädchen Breite  | 23 mm           |
| für Rohr-Außen-Ø       | 2 – 4 Zoll      |
| Schneidrädchen Bohrung | 9,7 mm          |
| Schneidrädchen-Ø       | 41 mm           |
| Anzahl Führungsrollen  | 2               |
| Anzahl Schneidrädchen  | 1               |
| Produktart             | Rohrabschneider |

