



Spannwerkzeug-Basis-Sortiment, T-Nuten-Nennmaß / Gewinde: 14/M12mm



Bestelldaten

Bestellnummer	375415 14/M12
GTIN	4020772468538
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

- **Alle Teile aus Vergütungsstahl gefertigt.**
- **T-Nutenschrauben vergütet, Gewinde gerollt.**

Verwendung:

Ideal für den **Werkzeugbau**, die **Fertigung** und **Schulungseinrichtungen**.

Inhalt:

Spanneisen: 2 St. / 14×125 mm;
4 St. / 14×160 mm;
2 St. / 14×200 mm
Spannunterlagen: 4 St. / Gr. 1; 4 St. Gr. 2
T-Nutenschrauben: 4 St./M12×14×100 mm;
4 St./M12×14×160 mm;
4 St./M12×14×200 mm
Schraubböcke: 2 St. Gr.50;
2 St. Gr.110;
2 St. Gr.140
Mutter: 12 St. Gr. M12
Unterlegscheiben: 12 St. Gr. M12

Technische Beschreibung

Gewinde	M12
T-Nuten-Nennmaß	14 mm
Typ	6532
Produktart	Spannelement