



Rohrabschneider mit 3 Schneidrädchen für Stahlrohre, für Rohre bis: 1.1/4Zoll



Bestelldaten

Bestellnummer	815100 1.1/4
GTIN	4018754241903
Artikelklasse	83A

Beschreibung

Ausführung:

Körper aus hochwertigem Stahl, gesenkgeschmiedet; verschleißfeste Spindel mit Kunststoffgriff.

Schneidrädchen für Stahlrohre aus hochwertigem Stahl, exakt gehärtet für lange Standzeit.

Führungsrollen aus Spezialstahl; verchromt.

Verwendung:

Zum sauberen und rechtwinkligen Trennen von Rohren.

Dieser Rohrabschneider ermöglicht das Arbeiten an bereits verlegten Rohren. Durch ratschenartiges Arbeiten genügt ein Bewegungsbereich von 120°.

Schneidrädchen-Ø: 14 mm

Schneidrädchen Breite: 19 mm

Schneidrädchen Bohrung: 9 mm

für Rohr-Außen-Ø: 1/8 – 1.1/4 Zoll

Technische Beschreibung

für Rohr-Außen-Ø	1/8 – 1.1/4 Zoll
Schneidrädchen Bohrung	9 mm
Schneidrädchen-Ø	14 mm
Schneidrädchen Breite	19 mm
Anzahl Führungsrollen	0
Anzahl Schneidrädchen	3
Produktart	Rohrabschneider

Zubehör

Ersatz-Schneidrädchen für Stahlrohre	815250
Edelstahl-Innen- / Außenentgrater für Rohr-Ø bis 35 mm	814920 35