



Crimpzange für Aderendhülsen, für Leiterquerschnitt: 10mm²



Bestelldaten

Bestellnummer	729460 10
GTIN	4049002016417
Artikelklasse	73T

Beschreibung

Ausführung:

Stahlkörper mit Kniehebelübersetzung. Exaktes Erreichen definierter Verpressungskräfte durch integrierte Zwangssperre.

Exakte **Parallelverpressung** mit synchron angetriebenen Pressbacken. DIN-gerechte **Vierkant-Crimpung** = optimale Kontaktflächen. Bis 2,5 mm² seitliche Einführung der Aderendhülse möglich.

Technische Beschreibung

ganze Länge	190 mm
für Leiterquerschnitt	0,08 - 10 mm ²
Produktart	Crimpzange