

Weidmüller **stripax® plus Crimp-Set****Bestelldaten**

Bestellnummer	729491
GTIN	4032248392766
Artikelklasse	73H

**Beschreibung****Ausführung:**

Hochstabiler, leichter Zangenkörper aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Messer passen sich selbsttätig verschiedenen Kabeldurchmessern an. Die Isolation wird in einem Arbeitsgang durchtrennt und abgezogen. Mit Längenanschlag und Drahtschneider. Eingebaute Crimpstation mit Magazin für Aderendhülsen (Bandware, im Griff integriert).

**Vorteil:**

**Schneiden** und **Abisolieren** des Kabels sowie **Verkrimpen** der Aderendhülsen **mit einem Werkzeug**, zeitaufwändiger Werkzeugwechsel entfällt.

**Verwendung:**

Verkabelungs- und Installationsarbeiten in Kleinserie (z. B. im Schaltschrankbau).

**Lieferumfang:**

- **Abisolier- und Crimpzange Nr. 729493.**
- **Je 500 Stück Aderendhülsen (10 Bänder je 50 Stück) Nr. 729497 in den Querschnitten 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5 mm<sup>2</sup>.**
- **Kunststoffbox mit Schaumeinlage.**

**Sonderzubehör:**

Aderendhülsen-Sets je 500 Stück (10 Bänder je 50 Stück) Nr. 729497 in den Größen 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5.

**Hinweis:**

Es dürfen nur Aderendhülsen-Bänder Nr. 729497 von Weidmüller verwendet werden. Die Verwendung von Aderendhülsen-Rollenware kann zu Defekten führen.

## Technische Beschreibung

Herstellerbezeichnung	Stripax Plus D
Produktart	Crimpzange

---

## Zubehör

stripax® plus Abisolier- und Crimpzange	729493
Aderendhülsen-Set für Leiterquerschnitt 0,75 mm <sup>2</sup>	729497 0,75
Aderendhülsen-Set für Leiterquerschnitt 1,5 mm <sup>2</sup>	729497 1,5
Aderendhülsen-Set für Leiterquerschnitt 1,0 mm <sup>2</sup>	729497 1,0
Aderendhülsen-Set für Leiterquerschnitt 2,5 mm <sup>2</sup>	729497 2,5
Aderendhülsen-Set für Leiterquerschnitt 0,5 mm <sup>2</sup>	729497 0,5