



Rohrabschneider mit 3 Schneidrädchen für Stahlrohre, für Rohre bis: 2 Zoll



Bestelldaten

Bestellnummer	815100 2
GTIN	4018754241910
Artikelklasse	83A

Beschreibung

Ausführung:

Körper aus hochwertigem Stahl, gesenkgeschmiedet; verschleißfeste Spindel mit Kunststoffgriff.

Schneidrädchen für Stahlrohre aus hochwertigem Stahl, exakt gehärtet für lange Standzeit.

Führungsrollen aus Spezialstahl; verchromt.

Verwendung:

Zum sauberen und rechtwinkligen Trennen von Rohren.

Dieser Rohrabschneider ermöglicht das Arbeiten an bereits verlegten Rohren. Durch ratschenartiges Arbeiten genügt ein Bewegungsbereich von 120°.

Schneidrädchen-Ø: 41 mm

Schneidrädchen Breite: 19 mm

Schneidrädchen Bohrung: 9 mm

für Rohr-Außen-Ø: 1/8 – 2 Zoll

Technische Beschreibung

Schneidrädchen Bohrung	9 mm
Schneidrädchen Breite	19 mm
für Rohr-Außen-Ø	1/8 – 2 Zoll
Schneidrädchen-Ø	41 mm
Anzahl Führungsrollen	0
Anzahl Schneidrädchen	3
Produktart	Rohrabschneider

Zubehör

Edelstahl-Innen- / Außenentgrater für Rohr-Ø bis 54 mm	814920 54
Edelstahl-Innen- / Außenentgrater für Rohr-Ø bis 54E mm	814920 54E
Edelstahl-Innen- / Außenentgrater für Rohr-Ø bis 35 mm	814920 35
Ersatz-Schneidrädchen für Stahlrohre	815250