

Weidmüller **stripax® plus Abisolier- und Crimpzange****Bestelldaten**

Bestellnummer	729493
GTIN	4008190067267
Artikelklasse	73H

**Beschreibung****Ausführung:**

Hochstabiler, leichter Zangenkörper aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Messer passen sich selbsttätig verschiedenen Kabeldurchmessern an. Die Isolation wird in einem Arbeitsgang durchtrennt und abgezogen. Mit Längenanschlag und Drahtschneider. Eingebaute Crimpstation mit Magazin für Aderendhülsen (Bandware, im Griff integriert).

**Vorteil:**

**Schneiden** und **Abisolieren** des Kabels sowie **Vercrimpen** der Aderendhülsen **mit einem Werkzeug**, zeitaufwändiger Werkzeugwechsel entfällt.

**Verwendung:**

Verkabelungs- und Installationsarbeiten in Kleinserie (z. B. im Schaltschrankbau).

**Sonderzubehör:**

Aderendhülsen-Sets je 500 Stück (10 Bänder je 50 Stück) Nr. 729497 in den Größen 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5.

**Hinweis:**

Es dürfen nur Aderendhülsen-Bänder Nr. 729497 von Weidmüller verwendet werden. Die Verwendung von Aderendhülsen-Rollenware kann zu Defekten führen.

ganze Länge: 210 mm

für Leiterquerschnitt: 0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>

**Technische Beschreibung**

ganze Länge	210 mm
für Leiterquerschnitt	0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>

Herstellerbezeichnung	Stripax Plus 2.5
Produktart	Crimpzange

---

## Zubehör

Aderendhülsen-Set für Leiterquerschnitt 0,75 mm <sup>2</sup>	729497 0,75
Aderendhülsen-Set für Leiterquerschnitt 0,5 mm <sup>2</sup>	729497 0,5
Aderendhülsen-Set für Leiterquerschnitt 1,0 mm <sup>2</sup>	729497 1,0
Aderendhülsen-Set für Leiterquerschnitt 1,5 mm <sup>2</sup>	729497 1,5
Aderendhülsen-Set für Leiterquerschnitt 2,5 mm <sup>2</sup>	729497 2,5