



Rohrabschneider mit 1 Schneidrädchen für Stahlrohre, für Rohre bis: 1.1/4Zoll



Bestelldaten

Bestellnummer	815000 1.1/4
GTIN	4018754241880
Artikelklasse	83A

Beschreibung

Ausführung:

Körper aus hochwertigem Stahl, gesenkgeschmiedet; verschleißfeste Spindel mit Kunststoffgriff.

Schneidrädchen für Stahlrohre aus hochwertigem Stahl, exakt gehärtet für lange Standzeit.

Führungsrollen aus Spezialstahl; verchromt.

Verwendung:

Zum sauberen und rechtwinkligen Trennen von Rohren.

Beim Schneiden wird automatisch der Außengrat eingewalzt. Nach dem Schnitt kann sofort das Gewinde geschnitten werden.

Schneidrädchen-Ø: 25 mm

Schneidrädchen Breite: 14 mm

Schneidrädchen Bohrung: 7,5 mm

für Rohr-Außen-Ø: 1/8 – 1.1/4 Zoll

Technische Beschreibung

Schneidrädchen Bohrung	7,5 mm
Schneidrädchen-Ø	25 mm
Schneidrädchen Breite	14 mm
für Rohr-Außen-Ø	1/8 – 1.1/4 Zoll
Anzahl Führungsrollen	2
Anzahl Schneidrädchen	1
Produktart	Rohrabschneider

Zubehör

Edelstahl-Innen- / Außenentgrater für Rohr-Ø bis 35 mm

814920 35

Ersatz-Schneidrädchen für Stahlrohre für Rohrabschneider
1.1/4 Zoll

815200 1.1/4