



Rohrabschneider mit 1 Schneidrädchen für Stahlrohre, für Rohre bis: 2Zoll



Bestelldaten

Bestellnummer	815000 2
GTIN	4018754241897
Artikelklasse	83A

Beschreibung

Ausführung:

Körper aus hochwertigem Stahl, gesenkgeschmiedet; verschleißfeste Spindel mit Kunststoffgriff.

Schneidrädchen für Stahlrohre aus hochwertigem Stahl, exakt gehärtet für lange Standzeit.

Führungsrollen aus Spezialstahl; verchromt.

Verwendung:

Zum sauberen und rechtwinkligen Trennen von Rohren.

Beim Schneiden wird automatisch der Außengrat eingewalzt. Nach dem Schnitt kann sofort das Gewinde geschnitten werden.

Schneidrädchen-Ø: 32 mm

Schneidrädchen Breite: 19 mm

Schneidrädchen Bohrung: 9 mm

für Rohr-Außen-Ø: 1/8 – 2 Zoll

Technische Beschreibung

Schneidrädchen Breite	19 mm
Schneidrädchen-Ø	32 mm
für Rohr-Außen-Ø	1/8 – 2 Zoll
Schneidrädchen Bohrung	9 mm
Anzahl Führungsrollen	2
Anzahl Schneidrädchen	1
Produktart	Rohrabschneider

Zubehör

Edelstahl-Innen- / Außenentgrater für Rohr-Ø bis 54 mm	814920 54
Edelstahl-Innen- / Außenentgrater für Rohr-Ø bis 35 mm	814920 35
Ersatz-Schneidrädchen für Stahlrohre für Rohrabschneider 2 Zoll	815200 2
Edelstahl-Innen- / Außenentgrater für Rohr-Ø bis 54E mm	814920 54E