

LOCTITE**Schraubensicherung, 50 ml, Herstellerbezeichnung: 2701_EGFD**

Bestelldaten

| | |
|---------------|------------------|
| Bestellnummer | 083301 2701_EGFD |
| GTIN | 2050001948823 |
| Artikelklasse | 04L |

Beschreibung

Ausführung:

Der Einsatz von Schraubensicherungen verhindert das ungewollte Lösen und Lockern von Schraubverbindungen. Die einkomponentigen, anaeroben Klebstoffe sind für alle Gewindearten und -formen geeignet. Verschraubungen werden abgedichtet. Ein Festfressen wird zuverlässig verhindert.

Flüssige Schraubensicherung.

Verwendung:

Niedrigfest – Lösen mit normalem Werkzeug gut möglich.

Mittelfest – Lösen mit normalem Werkzeug noch möglich.

Hochfest – Lösen nur mit Spezialwerkzeug oder Erhitzen (>150 °C) möglich. Ideal zur Verwendung auf passiven Oberflächen wie z. B. hochlegierte CrNi-Stähle.

Hinweis:

Gewindeteile vor dem Auftragen der Schraubensicherung mit Universalreiniger Nr. 083391 und Nr. 083392 reinigen. Schnelle und einfache Handhabung für 50 ml Flaschen mit Nr. 083344 Gr. 50.

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------|--------------|
| Herstellerbezeichnung | LOCTITE 2701 |
|-----------------------|--------------|

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| minimales Losbrechmoment | 38 Nm |
| Gefahrstoffkennzeichnung | GHS07: Ausrufezeichen |
| für Gewindegröße M bis | M20 |
| Chemische Basis | Dimethacrylatester |
| Lagertemperatur | 8 - 21 °C |
| Temperatur Einsatzbereich | -55 - 150 °C |
| geeignet für Einsatzbereich | Schraubensicherung |
| geeignet für Einsatzbereich | Fügeverbindung |
| geeignet für Einsatzbereich | galvanisierte Flächen |
| Form | flüssig |
| geeignet für Material | Metall |
| Haltbarkeit ab Herstellungsdatum | 17 Monat |
| Flammpunkt | 93 °C |
| Farbe | grün |
| Füllmenge | 50 ml |
| Eigenschaft | fluoreszierend unter UV-Licht |
| Eigenschaft | abdichtend |
| Eigenschaft | öltolerant |
| Eigenschaft | vibrationsbeständig |
| Eigenschaft | verhindert ein Festfressen |
| Funktionsfestigkeit nach | 6 h |
| Handfestigkeit nach | 10 min |
| Dynamische Viskosität | 500 - 900 mPas |
| Demontage | schwer |
| Festigkeitsklasse | hochfest |
| Dichte | 1,1 g/cm ³ |
| Produktnamensattribut | 50 ml |
| Produktart | Schraubensicherung |

