

LOCTITE**Schraubensicherung, 50 ml, Herstellerbezeichnung: 222_EGFD**

Bestelldaten

Bestellnummer	083301 222_EGFD
GTIN	3255460222340
Artikelklasse	04L

Beschreibung

Ausführung:

Der Einsatz von Schraubensicherungen verhindert das ungewollte Lösen und Lockern von Schraubverbindungen. Die einkomponentigen, anaeroben Klebstoffe sind für alle Gewindearten und -formen geeignet. Verschraubungen werden abgedichtet. Ein Festfressen wird zuverlässig verhindert.

Flüssige Schraubensicherung.

Verwendung:

Niedrigfest – Lösen mit normalem Werkzeug gut möglich.

Mittelfest – Lösen mit normalem Werkzeug noch möglich.

Hochfest – Lösen nur mit Spezialwerkzeug oder Erhitzen (>150 °C) möglich. Niedrigfest, leichte Demontage, geeignet für alle Metalle sowie passive Werkstoffe.

Hinweis:

Gewindeteile vor dem Auftragen der Schraubensicherung mit Universalreiniger Nr. 083391 und Nr. 083392 reinigen. Schnelle und einfache Handhabung für 50 ml Flaschen mit Nr. 083344 Gr. 50.

Technische Beschreibung

Herstellerbezeichnung	LOCTITE 222
-----------------------	-------------

Gefahrstoffkennzeichnung	GHS07: Ausrufezeichen
für Gewindegröße M bis	M36
minimales Losbrechmoment	6 Nm
Chemische Basis	Dimethacrylatester
geeignet für Material	Metall
Eigenschaft	thixotrop
Eigenschaft	vibrationsbeständig
Eigenschaft	verhindert ein Festfressen
Eigenschaft	fluoreszierend unter UV-Licht
Form	flüssig
Haltbarkeit ab Herstellungsdatum	24 Monat
Flammpunkt	100 °C
Temperatur Einsatzbereich	-55 - 150 °C
geeignet für Einsatzbereich	Schraubensicherung
geeignet für Einsatzbereich	Fügeverbindung
geeignet für Einsatzbereich	universell einsetzbar
Farbe	violett
Lagertemperatur	8 - 21 °C
Füllmenge	50 ml
Funktionsfestigkeit nach	6 h
Handfestigkeit nach	15 min
Dynamische Viskosität	900 - 1500 mPas
Demontage	mit normalem Werkzeug
Festigkeitsklasse	niedrigfest
Dichte	1,08 g/cm ³
Produktnameattribut	50 ml
Produktart	Schraubensicherung

