



## Schlosserhammer mit Stielschutzhülse, Gewicht ohne Stiel: 300g



### Bestelldaten

Bestellnummer	750100 300
GTIN	4016134506666
Artikelklasse	73V

### Beschreibung

#### Ausführung:

Mit **Hickorystiel** geschweifte Form, lackiert.  
Hammerkopf gesenkgeschmiedet und maßgenau geschliffen. Sorgfältig gehärtet und angelassen. Kopf lackiert, Bahn und Pinne blank.  
Ab Gr. 200 mit Stielschutzhülse aus Stahl.

#### Norm:

Hammerkopf nach **DIN 1041**.

#### Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl.

#### Ersatzteil:

Ersatzstiel unter Nr. 752200, für Gr. 50 unter Nr. 751700 250 und für Gr. 100 unter Nr. 751700 260 erhältlich.

#### Hinweis:

**AUFGEPASST!**

Für dieses Produkt gibt es auch eine Alternative von GARANT!

Empfohlene Produktnummer.: 750110

### Technische Beschreibung

Gewicht ohne Stiel	300 g
Stiellänge	300 mm
Produktart	Hammer

---

## Zubehör

Hickory-Hammerstiel mit Ringkeil Stiellänge 300 mm

752200 300