



Elektriker-Schraubendreher für Phillips, mit Kraftform-Heft vollisoliert, Kreuzschlitzgröße: 0



Bestelldaten

Bestellnummer	668600 0
GTIN	4013288027290
Artikelklasse	63H

Beschreibung

Ausführung:

Heft und Klinge **vollisoliert bis 1000 V nach DIN EN 60900 / VDE 0682-201**. Jeder Schraubendreher wird einzeln im Wasserbad auf Spannungsdurchschlag geprüft.

Kraftform-Heft aus schlagfestem Kunststoff **mit integrierten Weichzonen** erleichtert das Übertragen des Drehmomentes und wirkt somit hand- und armschonend.

Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl. Oberfläche nicromatt verchromt, Spitzen schwarz bzw. Lasertip-Spitzen chemisch nickelbeschichtet.

Verwendung:

Für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.

Technische Beschreibung

ganze Länge	161 mm
für Schrauben-Ø	bis 2 mm
Klingenspitze	schwarz
Klingenlänge	80 mm
Kreuzschlitzgröße	0
Herstellerbezeichnung	162 i PH VDE
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Abtriebsprofil	Schraubendreher für Phillips
Produktart	Schraubendreher

