

**Schlosserhammer SecuTec® mit Stielschutzhülse, Gewicht ohne Stiel: 500g****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 750115 500 |
| GTIN | 4016671027969 |
| Artikelklasse | 76D |

Beschreibung**Ausführung:**

Mit **Hickorystiel** geschweifte Form, lackiert.

Hammerkopf gesenkgeschmiedet und maßgenau geschliffen. Sorgfältig gehärtet und angelassen. Kopf lackiert, Bahn und Pinne blank.

Sicherheitshammer SecuTec® mit Stielschutzhülse aus Stahl mit Kragen und **mit PICARD Keilschraube** gesichert (Abzugswerte des Hammerkopfes übertreffen die DIN-Abzugswerte um das Mehrfache).

Norm:

Hammerkopf nach **DIN 1041**.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl.

Ersatzteil:

Ersatzstiel unter Nr. 751680 erhältlich.

Hinweis:

AUFGEPASST!

Für dieses Produkt gibt es auch eine Alternative von GARANT!

Empfohlene Produktnummer.: 750110

Technische Beschreibung

| | |
|--------------------|--------|
| Gewicht ohne Stiel | 500 g |
| Stiellänge | 320 mm |
| Produktart | Hammer |

Zubehör

Hickory-Hammerstiel SecuTec® mit Stielschutzhülse und Keilschraube Stiellänge 320 mm

751680 320