

RIDGID**Rohrabschneider INOX (VA) / Kupfer****Bestelldaten**

| | |
|---------------|-------------|
| Bestellnummer | 819475 |
| GTIN | 95691318039 |
| Artikelklasse | 83R |

Beschreibung**Ausführung:**

Stabile Bauweise für höchste Beanspruchungen und präzise Schnitte mittels 6 bzw. 12 Führungsrollen. Extrem schnelles und kraftsparendes Arbeiten durch **kugellagerte Führungsrollen und Schneidrad**. Inklusive Ersatz-Schneidrädchen.

Verwendung:

Speziell zum Trennen von VA- und verzinkten C-Stahl-Rohren (bis 3 mm Wandstärke), aber auch von Alu- und Kupfer-Rohren.

Technische Beschreibung

| | |
|------------------------|-----------------|
| Schneidrädchen Bohrung | 8 mm |
| Schneidrädchen-Ø | 22 mm |
| Schneidrädchen Breite | 8 mm |
| für Rohr-Außen-Ø | 6 - 65 mm |
| Produktart | Rohrabschneider |

Zubehör

| | |
|------------------------------|--------|
| Kugellagerrollen-Set6-teilig | 819479 |
|------------------------------|--------|

| | |
|---|------------|
| Edelstahl-Innen- / Außenentgrater für Rohr-Ø bis 54E mm | 814920 54E |
| Ersatz-Schneidrädchen-Set, 2-teilig | 819480 |
| Rollenbolzen-Set2-teilig | 819478 |
| Edelstahl-Innen- / Außenentgrater für Rohr-Ø bis 54 mm | 814920 54 |
| Edelstahl-Innen- / Außenentgrater für Rohr-Ø bis 35 mm | 814920 35 |
| Rädchenbolzen | 819477 |