

**Schlosserhammer SecuTec® mit Stielschutzhülse, Gewicht ohne Stiel: 800g****Bestelldaten**

Bestellnummer	750115 800
GTIN	4016671027983
Artikelklasse	76D

**Beschreibung****Ausführung:**

Mit **Hickorystiel** geschweifte Form, lackiert.

Hammerkopf gesenkgeschmiedet und maßgenau geschliffen. Sorgfältig gehärtet und angelassen. Kopf lackiert, Bahn und Pinne blank.

**Sicherheitshammer SecuTec®** mit Stielschutzhülse aus Stahl mit Kragen und **mit PICARD Keilschraube** gesichert (Abzugswerte des Hammerkopfes übertreffen die DIN-Abzugswerte um das Mehrfache).

**Norm:**

Hammerkopf nach **DIN 1041**.

**Werkstoff:**

Spezial-Werkzeugstahl.

**Ersatzteil:**

Ersatzstiel unter Nr. 751680 erhältlich.

**Hinweis:**

**AUFGEPASST!**

Für dieses Produkt gibt es auch eine Alternative von GARANT!

Empfohlene Produktnummer.: 750110

**Technische Beschreibung**

Gewicht ohne Stiel	800 g
Stiellänge	350 mm
Produktart	Hammer

---

## Zubehör

Hickory-Hammerstiel SecuTec® mit Stielschutzhülse und  
Keilschraube Stiellänge 350 mm

---

751680 350