

**Schlosserhammer SecuTec® mit Stielschutzhülse, Gewicht ohne Stiel: 1000g****Bestelldaten**

Bestellnummer	750115 1000
GTIN	4016671027990
Artikelklasse	76D

Beschreibung**Ausführung:**

Mit **Hickorystiel** geschweifte Form, lackiert.

Hammerkopf gesenkgeschmiedet und maßgenau geschliffen. Sorgfältig gehärtet und angelassen. Kopf lackiert, Bahn und Pinne blank.

Sicherheitshammer SecuTec® mit Stielschutzhülse aus Stahl mit Kragen und **mit PICARD Keilschraube** gesichert (Abzugswerte des Hammerkopfes übertreffen die DIN-Abzugswerte um das Mehrfache).

Norm:

Hammerkopf nach **DIN 1041**.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl.

Ersatzteil:

Ersatzstiel unter Nr. 751680 erhältlich.

Hinweis:

AUFGEPASST!

Für dieses Produkt gibt es auch eine Alternative von GARANT!

Empfohlene Produktnummer.: 750110

Technische Beschreibung

Gewicht ohne Stiel	1000 g
Stiellänge	360 mm
Produktart	Hammer

Zubehör

Hickory-Hammerstiel SecuTec® mit Stielschutzhülse und Keilschraube Stiellänge 360 mm

751680 360