



Klein-Rohrabschneider



Bestelldaten

Bestellnummer	818500
GTIN	4018754035885
Artikelklasse	83A

Beschreibung

Ausführung:

Körper aus Spezialstahl gesenkgeschmiedet, verchromt. Breite Führungsrollen für winkelgenauen Schnitt. Leichtgängige Spindel zum Einstellen des Schneid-Ø. Handgriff mit eingebautem Rohrrinnenfräser.

Verwendung:

Universell zum Trennen von **Kupfer-, Alu-, Messing-, Hartkunststoff-** und **dünnwandigen Stahl- / INOX-Rohren.**

Ersatzteil:

Ersatzbolzen Nr. 818700 für Schneidrädchen, Ersatzrolle Nr. 818800.

Schneidrädchen-Ø: 20 mm

Schneidrädchen Breite: 6 mm

Schneidrädchen Bohrung: 4,8 mm

für Rohr-Außen-Ø: 3 - 35 mm

Technische Beschreibung

Schneidrädchen Breite	6 mm
Schneidrädchen-Ø	20 mm
Schneidrädchen Bohrung	4,8 mm
für Rohr-Außen-Ø	3 - 35 mm

Zubehör

Edelstahl-Innen- / Außenentgrater für Rohr-Ø bis 35 mm	814920 35
Rolle	818800
Ersatz-Schneidrädchen	818600
Rollenbolzen	818700