



Bohrstangen-Satz Stahl ohne IK, rechts, Typ: SET09



Bestelldaten

Bestellnummer	260038 SET09
GTIN	4045197905574
Artikelklasse	29W

Beschreibung

Ausführung:

Ohne Innenkühlung.

Lieferumfang:

In Kunststoff-Koffer.

Technische Beschreibung

ISO-Code Halter	S16Q SCLCR09
ISO-Code Halter	S20R SCLCR09
ISO-Code Halter	S25R SCLCR09
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
passende Wendeschneidplatte	CC.. 09T3..
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	20 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	25 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	28 mm

Spannhöhe L ₂	15 mm
Spannhöhe L ₂	18 mm
Spannhöhe L ₂	23 mm
Mittenversatz L ₃	10,7 mm
Mittenversatz L ₃	10,5 mm
Mittenversatz L ₃	14,5 mm
Gesamtlänge L	180 mm
Gesamtlänge L	200 mm
Gesamtlänge L	200 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500