



Kunststoffrohrabschneider



Bestelldaten

Bestellnummer	819605
GTIN	4004625700327
Artikelklasse	86A

Beschreibung

Ausführung:

Grundkörper aus Alu-Druckguss mit 2 (Nr. 819605) bzw. 4 Führungsrollen (Nr. 819625) und Einstich. **Spindelschnellverstellung** durch Ratschenprinzip und Federrückzug. Ergonomischer Handgriff (mit Ersatz-Schneidrädchen für Nr. 819625).

Verwendung:

Zum Trennen von PE-, PP-, VPE-, PB- und PVDF-Rohren.

Ersatzteil:

Ersatzbolzen Nr. 819630 (für Nr. 819625) und Nr. 819635 (für Nr. 819605).

Schneidrädchen-Ø: 40 mm

Schneidrädchen Breite: 11 mm

Schneidrädchen Bohrung: 8 mm

für Rohr-Außen-Ø: 50 - 125 mm

Technische Beschreibung

Schneidrädchen Bohrung	8 mm
für Rohr-Außen-Ø	50 - 125 mm
Schneidrädchen Breite	11 mm
Schneidrädchen-Ø	40 mm
Anzahl Führungsrollen	2
Anzahl Schneidrädchen	1

Zubehör

Rädchenbolzen	819635
Ersatz-Schneidrädchen für Kunststoff- und Verbundrohre	819615
Universal-Entgrater, 2K-Griff mit 3 Klingen (S10, S20, S35)	838410