



## Klein-Rohrabschneider



### Bestelldaten

Bestellnummer	818050
GTIN	4045197595614
Artikelklasse	82A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Metallkörper, abgedeckte Spindel und Teleskopführung. 2 Führungsrollen mit Einstich (Schnitt nahe Bördel möglich). Handlicher Metallgriff. Inklusive Ersatz-Schneidrädchen Nr. 819100.

#### Verwendung:

Universell zum Trennen von **Kupfer-, Alu-,** und **dünnwandigen INOX-Rohren.**

#### Ersatzteil:

Ersatzbolzen Nr. 818020 für Schneidrädchen Nr. 819100.

### Technische Beschreibung

Schneidrädchen-Ø	20 mm
Schneidrädchen Breite	5 mm
für Rohr-Außen-Ø	3 - 35 mm
Schneidrädchen Bohrung	5 mm
Anzahl Führungsrollen	2
Anzahl Schneidrädchen	1
Produktart	Rohrabschneider

### Zubehör

Ersatz-Schneidrädchen	819100
Edelstahl-Innen- / Außenentgrater für Rohr-Ø bis 35 mm	814920 35
Rädchenbolzen	818020