

ROLLER**Rohrabschneider INOX (VA) / Kupfer****Bestelldaten**

Bestellnummer	819500
GTIN	4044942020890
Artikelklasse	84A

Beschreibung**Ausführung:**

Robuste Bauweise für hohe Beanspruchung und stabile Spindelführung, durch 2 bzw. 4 Führungsrollen und präzise Schneidad- / Führungsrollenlagerung ist genaues Arbeiten und ein rechtwinkliger Schnitt gewährleistet.

Verwendung:

Speziell zum Trennen von VA- und Kupferrohren bis maximal 4 mm Wandstärke.

Technische Beschreibung

Schneidrädchen Breite	5 mm
Schneidrädchen-Ø	20 mm
für Rohr-Außen-Ø	6 - 64 mm
Schneidrädchen Bohrung	5 mm
Anzahl Führungsrollen	4
Anzahl Schneidrädchen	1
Produktart	Rohrabschneider

Zubehör

Rädchenbolzen	819540
Edelstahl-Innen- / Außenentgrater für Rohr-Ø bis 35 mm	814920 35
Ersatz-Schneidrädchen	819520
Edelstahl-Innen- / Außenentgrater für Rohr-Ø bis 54E mm	814920 54E
Rohr-Innen- und Außenfräser	819550
Edelstahl-Innen- / Außenentgrater für Rohr-Ø bis 54 mm	814920 54