

**Garant****Universal Klein-Rohrabschneider****Bestelldaten**

Bestellnummer	818100
GTIN	4045197595638
Artikelklasse	81C

**Beschreibung****Ausführung:**

Extrem robuste Bauweise für höchste Beanspruchungen. Sauberer und zuverlässiger Schnitt durch 4 in Reihe angeordnete Führungsrollen.

Grundkörper aus Magnesium-Druckguss. Mit Ersatz-Schneidrädchen Nr. 818110.

**Vorteil:**

Lange Standzeiten durch **TiN-beschichtetes** Schneirad. Kraft- und zeitsparendes Arbeiten durch:

- **Ergonomischer Handgriff**
- **Leichtbauweise**
- **Nadelgelagerte Führungsrollen und Schneirad**
- **Herausnehmbarer Handentgrater mit TiN-beschichteter S20-Klinge.**

**Verwendung:**

Multifunktionaler Einsatz zum Trennen von VA-, Alu-, Messing- und Kupferrohren.

**Ersatzteil:**

Ersatz-Schneidrädchen Nr. 818110.

**Technische Beschreibung**

Schneidrädchen Bohrung	4,85 mm
Schneidrädchen-Ø	19 mm
Schneidrädchen Breite	6,2 mm
für Rohr-Außen-Ø	3 - 35 mm

Gewicht	335 g
Länge	165 mm
Breite	65 mm
Höhe	40 mm
Anzahl Führungsrollen	4
Anzahl Schneidrädchen	1
geeignet für Rohrmaterial	VA
geeignet für Rohrmaterial	Aluminium
geeignet für Rohrmaterial	Messing
geeignet für Rohrmaterial	Kupfer
mit Ratschefunktion	nein
Produktart	Rohrabschneider

## Zubehör

Edelstahl-Innen- / Außenentgrater für Rohr-Ø bis 35 mm	814920 35
Rädchenbolzen	819630
Ersatz-Schneidrädchen	818110
Führungsrollen-Sortiment mit Nadellager16-teilig	818025