



## Elektriker-Schraubendreher für Pozidriv, mit Kraftform-Heft vollisoliert, Kreuzschlitzgröße: 1



### Bestelldaten

Bestellnummer	668700 1
GTIN	4013288029836
Artikelklasse	63H

### Beschreibung

#### Ausführung:

Heft und Klinge **vollisoliert bis 1000 V nach DIN EN 60900 / VDE 0682-201**. Jeder Schraubendreher wird einzeln im Wasserbad auf Spannungsdurchschlag geprüft.

**Kraftform-Heft** aus schlagfestem Kunststoff **mit integrierten Weichzonen** erleichtert das Übertragen des Drehmomentes und wirkt somit hand- und armschonend.

**Klinge** aus hochlegiertem Sonderstahl. Oberfläche nicromatt verchromt, Spitzen schwarz bzw. Lasertip-Spitzen chemisch nickelbeschichtet.

#### Verwendung:

Für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.

### Technische Beschreibung

Klingenspitze	Lasertip
für Schrauben-Ø	2,1 – 3 mm
Kreuzschlitzgröße	1
ganze Länge	178 mm
Klingenlänge	80 mm
Herstellerbezeichnung	165 i PZ VDE
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Abtriebsprofil	Pozidriv-Schraubendreher
Produktart	Schraubendreher

