



Elektriker-Schraubendreher für Pozidriv, mit Kraftform-Heft vollisoliert, Kreuzschlitzgröße: 4



Bestelldaten

Bestellnummer	668700 4
GTIN	4013288029867
Artikelklasse	63H

Beschreibung

Ausführung:

Heft und Klinge **vollisoliert bis 1000 V nach DIN EN 60900 / VDE 0682-201**. Jeder Schraubendreher wird einzeln im Wasserbad auf Spannungsdurchschlag geprüft.

Kraftform-Heft aus schlagfestem Kunststoff **mit integrierten Weichzonen** erleichtert das Übertragen des Drehmomentes und wirkt somit hand- und armschonend.

Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl. Oberfläche nicromatt verchromt, Spitzen schwarz bzw. Lasertip-Spitzen chemisch nickelbeschichtet.

Verwendung:

Für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.

Technische Beschreibung

Klingenlänge	200 mm
für Schrauben-Ø	7,3 – 12,7 mm
Klingenspitze	schwarz
ganze Länge	312 mm
Kreuzschlitzgröße	4
Herstellerbezeichnung	165 i PZ VDE
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Abtriebsprofil	Pozidriv-Schraubendreher
Produktart	Schraubendreher

