

ROLLER**Schneidkluppe „Central“ komplett mit Blechkoffer, Typ: 3/8-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	820300 3/8-2
GTIN	4044942047514
Artikelklasse	84B

Beschreibung**Ausführung:**

Schneller Schneidkopfwechsel durch einfaches Einstecken in den Knarrenkopf mit Schnellverriegelung. Schneidköpfe mit langer Rohrführung und genau eingestellten Schneidbacken. Die Schneidbacken sind besonders verschleißfest und austauschbar. Ratsche umschaltbar für Rechts- oder Linksgang. Mit umgedrehten Schneidbacken auch zum Gewindegewinden bis dicht an die Wand (an kurzen, bereits installierten Rohrstützen) geeignet. Nicht geeignet für VA-Rohre.

Verwendung:

Als handliche und leichte Kluppe zum Mitnehmen auf Baustellen. **Der kleine Kopf-Ø ermöglicht das Arbeiten an engen Stellen.**

Passend für:

Whitworth-Rohrgewinde nach DIN EN 10226 **konisch 1:16.**

Inhalt:

dazugehörige Schneidköpfe je 1 St.
(für Whitworth-Rohrgewinde): 3/8; 1/2; 3/4; 1;
1.1/4; 1.1/2; 2 Zoll
Ratschenarm: 2 St.

Hinweis:

Folgende Teile sind auf Anfrage auch einzeln erhältlich:

- **Ratschenarm Nr. 820600**

- **Stahlblechkoffer Nr. 820620**
- **komplette Schneidköpfe mit Backen Nr. 820650 sowie Ersatzbacken Nr. 820670.**

Bei Bestellung bitte gewünschte Größe angeben.

Technische Beschreibung

Anzahl Ratschenarme	2
Whithworth Rohrgewindeschneidkopf	3/8; 1/2; 3/4; 1; 1.1/4; 1.1/2; 2 Zoll
Norm	DIN EN 10226
Verpackung	Stahlblechkoffer
Produktart	Schneidkluppe

Zubehör

Schneidkopf mit Backen Gewindeart R3/4	820650 R3/4
Schneidkopf mit Backen Gewindeart R1/2	820650 R1/2
Schneidkopf mit Backen Gewindeart R1.1/4	820650 R1.1/4
Schneidkopf mit Backen Gewindeart R2	820650 R2
Tragkasten aus Stahlblech für Gewindeschneidkluppe „Central“ Typ C2	820620 C2
Schneidkopf mit Backen Gewindeart R3/8	820650 R3/8
Schneidkopf mit Backen Gewindeart R1.1/2	820650 R1.1/2
Schneidkopf mit Backen Gewindeart R1	820650 R1
Ratschenarm „Central“ Typ C2	820600 C2
Ratschenarm „Central“ Typ C1.1/4	820600 C1.1/4