



Einhand-Rohrbiegezange mit 4 Biegesegmenten, Typ: 2



Bestelldaten

Bestellnummer	821100 2
GTIN	4004625241325
Artikelklasse	86B

Beschreibung

Ausführung:

Rohrbiegezange in Stahlblech-Konstruktion mit Zahnstangen- Mechanismus. Biegesegmente und Gegenplatte werden durch Aufstecken befestigt. Für jeden Rohr-Ø wird ein eigenes Biegesegment bzw. Gegenplatte benötigt.

Verwendung:

Für **Kupfer-** und **Alu-Rohre** von 5 bis 12 mm Ø sowie für **dünnwandige Weichstahlrohre** von 5 bis 10 mm Ø. Biegewinkel bis 90°.

Inhalt:

je 1 Biegesegment für Rohre mit Außen-Ø: 6; 8; 10 und 12 mm

Gegenplatte Nr. 821135: 1 St.

Rohrbiegezange Nr. 821145: 1 St.

Kunststoffkasten LxBxH: 260x245x85 mm

Hinweis:

Gegenplatte Nr. 821135 und Rohrbiegezange Nr. 821145, sowie das passende Biegesegment, sind auf Anfrage auch einzeln erhältlich.

Technische Beschreibung

Anzahl Biegesegmente	4
----------------------	---

Anzahl Rohrbiegezange	1
Anzahl Gegenplatte	1

Zubehör

Einhand-Rohrbiegezange ohne Biegesatz	821145
Biegesegment für Nr. 821145 Typ 8	821125 8
Gegenplatte für Nr. 821145	821135
Biegesegment für Nr. 821145 Typ 10	821125 10
Biegesegment für Nr. 821145 Typ 6	821125 6
Biegesegment für Nr. 821145 Typ 12	821125 12