

CoolSpeed®**Schnelllaufspindel-Gehäuse, Typ: TB90****Bestelldaten**

Bestellnummer	319991 TB90
GTIN	4045197911476
Artikelklasse	36D

Beschreibung**Ausführung:**

Mit Kühlmittel (10 – 60 bar) angetriebene Schnelllaufspindel, Drehzahlen bis 75000 U/min.

Verwendung:

Erhöhung der Vorschub- und Schnittgeschwindigkeit, Einsatz v. a. bei Werkzeugen mit kleinem Durchmesser (Schaft-Ø 3 – 6 mm). Einsatz zum Bohren, Entgraten, Gravieren, eingeschränkt zum Fräsen.

Technische Beschreibung

Außen-Ø D	16 mm
Außen-Ø D ₁	25,5 mm
Schaftlänge L ₁	13,5 mm
Ø D ₂	25 mm
L ₂	40 mm
L ₃	70 mm
Produktart	Schnelllaufspindel