

CoolSpeed®**Schnelllaufspindel-Gehäuse, Typ: TB****Bestelldaten**

Bestellnummer	319991 TB
GTIN	4045197911469
Artikelklasse	36D

Beschreibung**Ausführung:**

Mit Kühlmittel (10 – 60 bar) angetriebene Schnelllaufspindel, Drehzahlen bis 75000 U/min.

Verwendung:

Erhöhung der Vorschub- und Schnittgeschwindigkeit, Einsatz v. a. bei Werkzeugen mit kleinem Durchmesser (Schaft-Ø 3 – 6 mm). Einsatz zum Bohren, Entgraten, Gravieren, eingeschränkt zum Fräsen.

Technische Beschreibung

Außen-Ø D	25 mm
Schaftlänge L ₁	10 mm
Außen-Ø D ₁	25,5 mm
L ₂	30 mm
Produktart	Schnelllaufspindel