



Wasserdichter Koffer „Explorer“, Typ: 5326



Bestelldaten

Bestellnummer	692930 5326
GTIN	8024482177014
Artikelklasse	64A

Beschreibung

Ausführung:

Extrem stabiler Koffer aus hochschlagfestem Kunststoff, gefüllt mit vorgestanztem Würfelschaum. Verschließbar durch Vorhängeschloss Nr. 085830 – 085875. Durchgehend hohe Wandstärke für hohe Stabilität. Druckdicht und chemisch resistent. Temperaturbeständig von -33 bis 90 °C.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Verwendung:

Für Schutz, Verpackung und Transport von empfindlichen Teilen und Geräten.

Hinweis:

Viele weitere Koffergrößen, Ausstattungsvarianten und Zubehör auf Anfrage erhältlich.

Technische Beschreibung

Volumen	53 l
Gewicht	11,3 kg

Außenmaß Höhe	292 mm
Innenmaß Breite	405 mm
Außenmaß Breite	475 mm
Innenmaß Höhe	250 mm
Anzahl Räder	2
Innenmaß Länge	538 mm
Außenmaß Länge	627 mm
maximale Zuladung	37,2 kg
Anzahl Verschlüsse	4
Anzahl seitliche Griffe	2
IP-Schutzart	IP 67
Eigenschaft Koffer	flugtauglich
Eigenschaft Koffer	schlagfest
Eigenschaft Koffer	stapelbar
Produktart	Werkzeug-Transportsystem