

**HALDER****SIMPLEX-Schonhammer mit Gummi-Kompositions-Einsätzen, schwarz,  
Gehäuse-Ø / -Werkstoff: 80Gmm****Bestelldaten**

Bestellnummer	752800 80G
GTIN	4030618300083
Artikelklasse	73W

**Beschreibung****Ausführung:**

Stabiles, zweiteiliges Spanngehäuse mit zwei auswechselbaren Einsätzen. Für verschiedene Bearbeitungszwecke stehen passende Einsätze zur Verfügung.

Sämtliche Einsatzarten können auch miteinander kombiniert werden.

**Schon- und Treibhämmer:** Gehäuse aus Aluminium oder Temperguss; Holzstiel.

**Verwendung:**

Gr. **A** = **Aluminium-Gehäuse:** Für leichte Arbeiten z. B. Positionsschläge.

Gr. **G** = **Temperguss-Gehäuse:** Für schwere, kräftige Schläge, z. B. Aufbringen von Maschinenteilen etc.

**Ersatzteil:**

Ersatzstiel unter Nr. 753400 und Schonhammergehäuse unter Nr. 753310 erhältlich.

**Hinweis:**

Größenbezeichnung mit **A** = Aluminiumgehäuse; **G** = Tempergussgehäuse.

**Technische Beschreibung**

Schlagflächen-Ø der Einsätze	80 mm
Gesamtlänge	490 mm
Kopflänge mit Einsätzen	165 mm
Werkstoff Gehäuse	Stahlguss
Gewicht	2,87 kg
Stiellänge	400 mm

Werkstoff Stiel	Holz
Serie	SIMPLEX-Schonhammer
Werkstoff Einsatz	Gummikomposition, mittelhart
Herstellerbezeichnung	SIMPLEX
Farbe	schwarz
Produktart	Hammer

## Zubehör

SIMPLEX-Schonhammer Superplastik-Einsatz für Hammerkopf-Ø 80 mm	753700 80
SIMPLEX-Schonhammer Gummi-Kompositions-Einsatz für Hammerkopf-Ø 80 mm	753500 80
SIMPLEX-Schonhammer Ersatzstiel für Gehäuse-Ø 80L mm	753400 80L
SIMPLEX-Schonhammer Ersatzstiel für Gehäuse-Ø 80 mm	753400 80
SIMPLEX-Schonhammergehäuse ohne Einsätze, ohne Stiel für Gehäuse-Ø / -Werkstoff 80G mm	753310 80G