

 **HALDER**
**SIMPLEX-Schonhammer mit Superplastik-Einsätzen, weiß, Gehäuse-Ø / -
Werkstoff: 80Gmm**


Bestelldaten

Bestellnummer	753100 80G
GTIN	4030618300212
Artikelklasse	73W

Beschreibung

Ausführung:

Stabiles, zweiteiliges Spanngehäuse mit zwei auswechselbaren Einsätzen. Für verschiedene Bearbeitungszwecke stehen passende Einsätze zur Verfügung.

Sämtliche Einsatzarten können auch miteinander kombiniert werden.

Schon- und Treibhämmer: Gehäuse aus Aluminium oder Temperguss; Holzstiel.

Verwendung:

Gr. **A** = **Aluminium-Gehäuse:** Für leichte Arbeiten z. B. Positionsschläge.

Gr. **G** = **Temperguss-Gehäuse:** Für schwere, kräftige Schläge, z. B. Aufbringen von Maschinenteilen etc.

Ersatzteil:

Ersatzstiel unter Nr. 753400 und Schonhammergehäuse unter Nr. 753310 erhältlich.

Hinweis:

Größenbezeichnung mit **A** = Aluminiumgehäuse; **G** = Tempergussgehäuse.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge	490 mm
Kopflänge mit Einsätzen	165 mm
Werkstoff Gehäuse	Stahlguss
Schlagflächen-Ø der Einsätze	80 mm
Gewicht	2,66 kg
Werkstoff Stiel	Holz

Stiellänge	400 mm
Serie	SIMPLEX-Schonhammer
Werkstoff Einsatz	Superplastik, mittelhart
Herstellerbezeichnung	SIMPLEX
Farbe	weiß
Produktart	Hammer

Zubehör

SIMPLEX-Schonhammer Gummi-Kompositions-Einsatz für Hammerkopf-Ø 80 mm	753500 80
SIMPLEX-Schonhammer Ersatzstiel für Gehäuse-Ø 80 mm	753400 80
SIMPLEX-Schonhammergehäuse ohne Einsätze, ohne Stiel für Gehäuse-Ø / -Werkstoff 80G mm	753310 80G
SIMPLEX-Schonhammer Superplastik-Einsatz für Hammerkopf-Ø 80 mm	753700 80
SIMPLEX-Schonhammer Ersatzstiel für Gehäuse-Ø 80L mm	753400 80L