

 **HALDER**
**SIMPLEX-Schonhammer mit Gummi-Kompositions-Einsätzen, schwarz,  
Gehäuse-Ø / -Werkstoff: 30Gmm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	752800 30G
GTIN	4030618300045
Artikelklasse	73W

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Stabiles, zweiteiliges Spanngehäuse mit zwei auswechselbaren Einsätzen. Für verschiedene Bearbeitungszwecke stehen passende Einsätze zur Verfügung.

Sämtliche Einsatzarten können auch miteinander kombiniert werden.

**Schon- und Treibhämmer:** Gehäuse aus Aluminium oder Temperguss; Holzstiel.

**Verwendung:**

Gr. **A** = **Aluminium-Gehäuse:** Für leichte Arbeiten z. B. Positionsschläge.

Gr. **G** = **Temperguss-Gehäuse:** Für schwere, kräftige Schläge, z. B. Aufbringen von Maschinenteilen etc.

**Ersatzteil:**

Ersatzstiel unter Nr. 753400 und Schonhammergehäuse unter Nr. 753310 erhältlich.

**Hinweis:**

Größenbezeichnung mit **A** = Aluminiumgehäuse; **G** = Tempergussgehäuse.

**Technische Beschreibung**

Werkstoff Stiel	Holz
Gewicht	0,345 kg
Schlagflächen-Ø der Einsätze	30 mm
Gesamtlänge	300 mm
Kopflänge mit Einsätzen	90 mm
Werkstoff Gehäuse	Stahlguss

Stiellänge	260 mm
Serie	SIMPLEX-Schonhammer
Werkstoff Einsatz	Gummikomposition, mittelhart
Herstellerbezeichnung	SIMPLEX
Farbe	schwarz
Produktart	Hammer

## Zubehör

SIMPLEX-Schonhammer Kunststoff-Einsatz für Hammerkopf-Ø 30 mm	753600 30
SIMPLEX-Schonhammer Ersatzstiel für Gehäuse-Ø 30 mm	753400 30
SIMPLEX-Schonhammergehäuse ohne Einsätze, ohne Stiel für Gehäuse-Ø / -Werkstoff 30G mm	753310 30G
SIMPLEX-Schonhammer Gummi-Kompositions-Einsatz für Hammerkopf-Ø 30 mm	753500 30
SIMPLEX-Schonhammer Superplastik-Einsatz für Hammerkopf-Ø 30 mm	753700 30
SIMPLEX-Schonhammer Kunststoff-Einsatz TPE-soft für Hammerkopf-Ø 30 mm	753450 30