

 **HALDER**
**SIMPLEX-Schonhammer mit Superplastik-Einsätzen, weiß, Gehäuse-Ø / -
Werkstoff: 125Gmm**


Bestelldaten

Bestellnummer	753100 125G
GTIN	4030618300878
Artikelklasse	73W

Beschreibung

Ausführung:

Stabiles, zweiteiliges Spanngehäuse mit zwei auswechselbaren Einsätzen. Für verschiedene Bearbeitungszwecke stehen passende Einsätze zur Verfügung.

Sämtliche Einsatzarten können auch miteinander kombiniert werden.

Schon- und Treibhämmer: Gehäuse aus Aluminium oder Temperguss; Holzstiel.

Vorschlaghämmer: Gehäuse aus Temperguss; Stiel aus amerikanischem Hickoryholz.

Verwendung:

Gr. **A** = **Aluminium-Gehäuse:** Für leichte Arbeiten z. B. Positionsschläge.

Gr. **G** = **Temperguss-Gehäuse:** Für schwere, kräftige Schläge, z. B. Aufbringen von Maschinenteilen etc.

Ersatzteil:

Ersatzstiel unter Nr. 753400 und Schonhammergehäuse unter Nr. 753310 erhältlich.

Hinweis:

Größenbezeichnung mit **A** = Aluminiumgehäuse; **G** = Tempergussgehäuse.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge	1050 mm
Schlagflächen-Ø der Einsätze	125 mm
Werkstoff Stiel	Hickory
Kopflänge mit Einsätzen	215 mm
Werkstoff Gehäuse	Stahlguss
Stiellänge	900 mm

Gewicht	7,7 kg
Serie	SIMPLEX-Schonhammer
Werkstoff Einsatz	Superplastik, mittelhart
Herstellerbezeichnung	SIMPLEX
Farbe	weiß
Produktart	Hammer

Zubehör

SIMPLEX-Schonhammer Ersatzstiel für Gehäuse-Ø 100-125 mm	753400 100-125
SIMPLEX-Schonhammer Superplastik-Einsatz für Hammerkopf-Ø 125 mm	753700 125