

 **HALDER**
**SIMPLEX-Schonhammer mit Weichmetall-Einsätzen, silber, Gehäuse-Ø / -
Werkstoff: 40Gmm**


Bestelldaten

Bestellnummer	753200 40G
GTIN	4030618300281
Artikelklasse	73W

Beschreibung

Ausführung:

Stabiles, zweiteiliges Spanngehäuse mit zwei auswechselbaren Einsätzen. Für verschiedene Bearbeitungszwecke stehen passende Einsätze zur Verfügung.

Sämtliche Einsatzarten können auch miteinander kombiniert werden.

Schon- und Treibhämmer: Gehäuse aus Aluminium oder Temperguss; Holzstiel.

Verwendung:

Gr. **A** = **Aluminium-Gehäuse:** Für leichte Arbeiten z. B. Positionsschläge.

Gr. **G** = **Temperguss-Gehäuse:** Für schwere, kräftige Schläge, z. B. Aufbringen von Maschinenteilen etc.

Ersatzteil:

Ersatzstiel unter Nr. 753400 und Schonhammergehäuse unter Nr. 753310 erhältlich.

Hinweis:

Größenbezeichnung mit **A** = Aluminiumgehäuse; **G** = Tempergussgehäuse.

Technische Beschreibung

Stiellänge	280 mm
Gesamtlänge	330 mm
Werkstoff Gehäuse	Stahlguss
Schlagflächen-Ø der Einsätze	40 mm
Werkstoff Stiel	Holz
Kopflänge mit Einsätzen	110 mm

Gewicht	0,75 kg
Serie	SIMPLEX-Schonhammer
Werkstoff Einsatz	Weichmetall, hart
Herstellerbezeichnung	SIMPLEX
Farbe	silber
Produktart	Hammer

Zubehör

SIMPLEX-Schonhammer Weichmetall-Einsatz für Hammerkopf-Ø 40 mm	754000 40
SIMPLEX-Schonhammer Gummi-Kompositions-Einsatz für Hammerkopf-Ø 40 mm	753500 40
SIMPLEX-Schonhammer Kunststoff-Einsatz für Hammerkopf-Ø 40 mm	753600 40
SIMPLEX-Schonhammergehäuse ohne Einsätze, ohne Stiel für Gehäuse-Ø / -Werkstoff 40G mm	753310 40G
SIMPLEX-Schonhammer Kunststoff-Einsatz TPE-soft für Hammerkopf-Ø 40 mm	753450 40
SIMPLEX-Schonhammer Superplastik-Einsatz für Hammerkopf-Ø 40 mm	753700 40
SIMPLEX-Schonhammer Ersatzstiel für Gehäuse-Ø 40 mm	753400 40