



SIMPLEX-Schonhammer mit Superplastik-Einsätzen, weiß, Gehäuse-Ø / - Werkstoff: 30Gmm



Bestelldaten

Bestellnummer	753100 30G
GTIN	4030618300175
Artikelklasse	73W

Beschreibung

Ausführung:

Stabiles, zweiteiliges Spanngehäuse mit zwei auswechselbaren Einsätzen. Für verschiedene Bearbeitungszwecke stehen passende Einsätze zur Verfügung.

Sämtliche Einsatzarten können auch miteinander kombiniert werden.

Schon- und Treibhämmer: Gehäuse aus Aluminium oder Temperguss; Holzstiel.

Verwendung:

Gr. **A** = **Aluminium-Gehäuse:** Für leichte Arbeiten z. B. Positionsschläge.

Gr. **G** = **Temperguss-Gehäuse:** Für schwere, kräftige Schläge, z. B. Aufbringen von Maschinenteilen etc.

Ersatzteil:

Ersatzstiel unter Nr. 753400 und Schonhammergehäuse unter Nr. 753310 erhältlich.

Hinweis:

Größenbezeichnung mit **A** = Aluminiumgehäuse; **G** = Tempergussgehäuse.

Technische Beschreibung

Werkstoff Stiel	Holz
Kopflänge mit Einsätzen	90 mm
Werkstoff Gehäuse	Stahlguss
Gesamtlänge	300 mm
Schlagflächen-Ø der Einsätze	30 mm
Gewicht	0,32 kg

Stiellänge	260 mm
Serie	SIMPLEX-Schonhammer
Werkstoff Einsatz	Superplastik, mittelhart
Herstellerbezeichnung	SIMPLEX
Farbe	weiß
Produktart	Hammer

Zubehör

SIMPLEX-Schonhammer Kunststoff-Einsatz TPE-soft für Hammerkopf-Ø 30 mm	753450 30
SIMPLEX-Schonhammer Gummi-Kompositions-Einsatz für Hammerkopf-Ø 30 mm	753500 30
SIMPLEX-Schonhammer Ersatzstiel für Gehäuse-Ø 30 mm	753400 30
SIMPLEX-Schonhammer Kunststoff-Einsatz für Hammerkopf-Ø 30 mm	753600 30
SIMPLEX-Schonhammergehäuse ohne Einsätze, ohne Stiel für Gehäuse-Ø / -Werkstoff 30G mm	753310 30G
SIMPLEX-Schonhammer Superplastik-Einsatz für Hammerkopf-Ø 30 mm	753700 30