

 **HALDER**
**SIMPLEX-Schonhammer mit Gummi-Kompositions-Einsätzen, schwarz,
Gehäuse-Ø / -Werkstoff: 50Gmm**


Bestelldaten

Bestellnummer	752800 50G
GTIN	4030618300069
Artikelklasse	73W

Beschreibung

Ausführung:

Stabiles, zweiteiliges Spanngehäuse mit zwei auswechselbaren Einsätzen. Für verschiedene Bearbeitungszwecke stehen passende Einsätze zur Verfügung.

Sämtliche Einsatzarten können auch miteinander kombiniert werden.

Schon- und Treibhämmer: Gehäuse aus Aluminium oder Temperguss; Holzstiel.

Verwendung:

Gr. **A** = **Aluminium-Gehäuse:** Für leichte Arbeiten z. B. Positionsschläge.

Gr. **G** = **Temperguss-Gehäuse:** Für schwere, kräftige Schläge, z. B. Aufbringen von Maschinenteilen etc.

Ersatzteil:

Ersatzstiel unter Nr. 753400 und Schonhammergehäuse unter Nr. 753310 erhältlich.

Hinweis:

Größenbezeichnung mit **A** = Aluminiumgehäuse; **G** = Tempergussgehäuse.

Technische Beschreibung

Schlagflächen-Ø der Einsätze	50 mm
Werkstoff Stiel	Holz
Gewicht	1,15 kg
Kopflänge mit Einsätzen	135 mm
Werkstoff Gehäuse	Stahlguss
Gesamtlänge	365 mm

Stiellänge	310 mm
Serie	SIMPLEX-Schonhammer
Werkstoff Einsatz	Gummikomposition, mittelhart
Herstellerbezeichnung	SIMPLEX
Farbe	schwarz
Produktart	Hammer

Zubehör

SIMPLEX-Schonhammer Kunststoff-Einsatz TPE-soft für Hammerkopf-Ø 50 mm	753450 50
SIMPLEX-Schonhammergehäuse ohne Einsätze, ohne Stiel für Gehäuse-Ø / -Werkstoff 50G mm	753310 50G
SIMPLEX-Schonhammer Kunststoff-Einsatz für Hammerkopf-Ø 50 mm	753600 50
SIMPLEX-Schonhammer Gummi-Kompositions-Einsatz für Hammerkopf-Ø 50 mm	753500 50
SIMPLEX-Schonhammergehäuse ohne Einsätze, ohne Stiel für Gehäuse-Ø / -Werkstoff 50A mm	753310 50A
SIMPLEX-Schonhammer Superplastik-Einsatz für Hammerkopf-Ø 50 mm	753700 50
SIMPLEX-Schonhammer Ersatzstiel für Gehäuse-Ø 50 mm	753400 50
SIMPLEX-Schonhammer Weichmetall-Einsatz für Hammerkopf-Ø 50 mm	754000 50