

 **HALDER**
**SIMPLEX-Schonhammer mit Superplastik-Einsätzen, weiß, Gehäuse-Ø / -  
Werkstoff: 40Amm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	753100 40A
GTIN	4030618300496
Artikelklasse	73W

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Stabiles, zweiteiliges Spanngehäuse mit zwei auswechselbaren Einsätzen. Für verschiedene Bearbeitungszwecke stehen passende Einsätze zur Verfügung.

Sämtliche Einsatzarten können auch miteinander kombiniert werden.

**Schon- und Treibhämmer:** Gehäuse aus Aluminium oder Temperguss; Holzstiel.

**Verwendung:**

Gr. **A** = **Aluminium-Gehäuse:** Für leichte Arbeiten z. B. Positionsschläge.

Gr. **G** = **Temperguss-Gehäuse:** Für schwere, kräftige Schläge, z. B. Aufbringen von Maschinenteilen etc.

**Ersatzteil:**

Ersatzstiel unter Nr. 753400 und Schonhammergehäuse unter Nr. 753310 erhältlich.

**Hinweis:**

Größenbezeichnung mit **A** = Aluminiumgehäuse; **G** = Tempergussgehäuse. In Aluminiumgehäuse dürfen keine Weichmetall-Einsätze (Ho-Nr. 754000) montiert werden.

**Technische Beschreibung**

Werkstoff Gehäuse	Aluminium
Werkstoff Stiel	Holz
Gesamtlänge	330 mm
Schlagflächen-Ø der Einsätze	40 mm
Gewicht	0,36 kg

Stiellänge	280 mm
Kopflänge mit Einsätzen	110 mm
Serie	SIMPLEX-Schonhammer
Werkstoff Einsatz	Superplastik, mittelhart
Herstellerbezeichnung	SIMPLEX
Farbe	weiß
Produktart	Hammer

## Zubehör

SIMPLEX-Schonhammergehäuse ohne Einsätze, ohne Stiel für Gehäuse-Ø / -Werkstoff 40A mm	753310 40A
SIMPLEX-Schonhammergehäuse ohne Einsätze, ohne Stiel für Gehäuse-Ø / -Werkstoff 40G mm	753310 40G
SIMPLEX-Schonhammer Weichmetall-Einsatz für Hammerkopf-Ø 40 mm	754000 40
SIMPLEX-Schonhammer Kunststoff-Einsatz TPE-soft für Hammerkopf-Ø 40 mm	753450 40
SIMPLEX-Schonhammer Gummi-Kompositions-Einsatz für Hammerkopf-Ø 40 mm	753500 40
SIMPLEX-Schonhammer Kunststoff-Einsatz für Hammerkopf-Ø 40 mm	753600 40
SIMPLEX-Schonhammer Superplastik-Einsatz für Hammerkopf-Ø 40 mm	753700 40
SIMPLEX-Schonhammer Ersatzstiel für Gehäuse-Ø 40 mm	753400 40