

 **HALDER**
**SIMPLEX-Schonhammer ohne Einsätze mit Stiel, Gehäuse-Ø / -Werkstoff:
60Gmm**


Bestelldaten

Bestellnummer	753300 60G
GTIN	2050001004611
Artikelklasse	73W

Beschreibung

Ausführung:

Stabiles, zweiteiliges Spanngehäuse mit zwei austauschbaren Einsätzen. Für verschiedene Bearbeitungszwecke stehen passende Einsätze zur Verfügung.

Sämtliche Einsatzarten können auch miteinander kombiniert werden.

Schon- und Treibhämmer: Gehäuse aus Aluminium oder Temperguss; Holzstiel.

Schon- und Treibhämmer: Gehäuse aus Aluminium oder Temperguss; Holzstiel.

Verwendung:

Gr. **A** = **Aluminium-Gehäuse:** Für leichte Arbeiten z. B. Positionsschläge.

Gr. **G** = **Temperguss-Gehäuse:** Für schwere, kräftige Schläge, z. B. Aufbringen von Maschinenteilen etc.

Ersatzteil:

Ersatzstiel unter Nr. 753400 und Schonhammergehäuse unter Nr. 753310 erhältlich.

Hinweis:

Größenbezeichnung mit **A** = Aluminiumgehäuse; **G** = Tempergussgehäuse.

Technische Beschreibung

Gehäuse-Ø	60 mm
Werkstoff Gehäuse	Stahlguss
Stiellänge	340 mm
Schlagflächen-Ø der Einsätze	60 mm
Kopflänge mit Einsätzen	145 mm

Gesamtlänge	405 mm
Serie	SIMPLEX-Schonhammer
Produktart	Schonhammergehäuse

Zubehör

SIMPLEX-Schonhammer Weichmetall-Einsatz für Hammerkopf-Ø 60 mm	754000 60
SIMPLEX-Schonhammer Ersatzstiel für Gehäuse-Ø 60 mm	753400 60
SIMPLEX-Schonhammer Kunststoff-Einsatz TPE-soft für Hammerkopf-Ø 60 mm	753450 60
SIMPLEX-Schonhammer Superplastik-Einsatz für Hammerkopf-Ø 60 mm	753700 60
SIMPLEX-Schonhammer Gummi-Kompositions-Einsatz für Hammerkopf-Ø 60 mm	753500 60
SIMPLEX-Schonhammer Kunststoff-Einsatz für Hammerkopf-Ø 60 mm	753600 60
SIMPLEX-Schonhammergehäuse ohne Einsätze, ohne Stiel für Gehäuse-Ø / -Werkstoff 60G mm	753310 60G