

 **HALDER**
**SIMPLEX-Schonhammer mit Gummi-Kompositions-Einsätzen, schwarz,  
Gehäuse-Ø / -Werkstoff: 60Gmm**


## Bestelldaten

Bestellnummer	752800 60G
GTIN	4030618300076
Artikelklasse	73W

## Beschreibung

**Ausführung:**

Stabiles, zweiteiliges Spanngehäuse mit zwei auswechselbaren Einsätzen. Für verschiedene Bearbeitungszwecke stehen passende Einsätze zur Verfügung.

Sämtliche Einsatzarten können auch miteinander kombiniert werden.

**Schon- und Treibhämmer:** Gehäuse aus Aluminium oder Temperguss; Holzstiel.

**Verwendung:**

Gr. **A** = **Aluminium-Gehäuse:** Für leichte Arbeiten z. B. Positionsschläge.

Gr. **G** = **Temperguss-Gehäuse:** Für schwere, kräftige Schläge, z. B. Aufbringen von Maschinenteilen etc.

**Ersatzteil:**

Ersatzstiel unter Nr. 753400 und Schonhammergehäuse unter Nr. 753310 erhältlich.

**Hinweis:**

Größenbezeichnung mit **A** = Aluminiumgehäuse; **G** = Tempergussgehäuse.

## Technische Beschreibung

Gewicht	1,55 kg
Kopflänge mit Einsätzen	145 mm
Stiellänge	340 mm
Gesamtlänge	405 mm
Schlagflächen-Ø der Einsätze	60 mm
Werkstoff Stiel	Holz

Werkstoff Gehäuse	Stahlguss
Serie	SIMPLEX-Schonhammer
Werkstoff Einsatz	Gummikomposition, mittelhart
Herstellerbezeichnung	SIMPLEX
Farbe	schwarz
Produktart	Hammer

## Zubehör

SIMPLEX-Schonhammer Kunststoff-Einsatz TPE-soft für Hammerkopf-Ø 60 mm	753450 60
SIMPLEX-Schonhammer Superplastik-Einsatz für Hammerkopf-Ø 60 mm	753700 60
SIMPLEX-Schonhammer Gummi-Kompositions-Einsatz für Hammerkopf-Ø 60 mm	753500 60
SIMPLEX-Schonhammer Ersatzstiel für Gehäuse-Ø 60 mm	753400 60
SIMPLEX-Schonhammergehäuse ohne Einsätze, ohne Stiel für Gehäuse-Ø / -Werkstoff 60G mm	753310 60G
SIMPLEX-Schonhammer Weichmetall-Einsatz für Hammerkopf-Ø 60 mm	754000 60
SIMPLEX-Schonhammer Kunststoff-Einsatz für Hammerkopf-Ø 60 mm	753600 60