

 **HALDER**
**SIMPLEX-Schonhammer ohne Einsätze mit Stiel, Gehäuse-Ø / -Werkstoff:  
80Gmm**


## Bestelldaten

Bestellnummer	753300 80G
GTIN	2050001008459
Artikelklasse	73W

## Beschreibung

**Ausführung:**

Stabiles, zweiteiliges Spanngehäuse mit zwei austauschbaren Einsätzen. Für verschiedene Bearbeitungszwecke stehen passende Einsätze zur Verfügung.

Sämtliche Einsatzarten können auch miteinander kombiniert werden.

**Schon- und Treibhämmer:** Gehäuse aus Aluminium oder Temperguss; Holzstiel.

**Schon- und Treibhämmer:** Gehäuse aus Aluminium oder Temperguss; Holzstiel.

**Verwendung:**

Gr. **A** = **Aluminium-Gehäuse:** Für leichte Arbeiten z. B. Positionsschläge.

Gr. **G** = **Temperguss-Gehäuse:** Für schwere, kräftige Schläge, z. B. Aufbringen von Maschinenteilen etc.

**Ersatzteil:**

Ersatzstiel unter Nr. 753400 und Schonhammergehäuse unter Nr. 753310 erhältlich.

**Hinweis:**

Größenbezeichnung mit **A** = Aluminiumgehäuse; **G** = Tempergussgehäuse.

## Technische Beschreibung

Werkstoff Gehäuse	Stahlguss
Gehäuse-Ø	80 mm
Gesamtlänge	490 mm
Kopflänge mit Einsätzen	165 mm
Schlagflächen-Ø der Einsätze	80 mm

Stiellänge	400 mm
Serie	SIMPLEX-Schonhammer
Produktart	Schonhammergehäuse

## Zubehör

SIMPLEX-Schonhammer Ersatzstiel für Gehäuse-Ø 80 mm	753400 80
SIMPLEX-Schonhammergehäuse ohne Einsätze, ohne Stiel für Gehäuse-Ø / -Werkstoff 80G mm	753310 80G
SIMPLEX-Schonhammer Superplastik-Einsatz für Hammerkopf-Ø 80 mm	753700 80
SIMPLEX-Schonhammer Ersatzstiel für Gehäuse-Ø 80L mm	753400 80L
SIMPLEX-Schonhammer Gummi-Kompositions-Einsatz für Hammerkopf-Ø 80 mm	753500 80