

Garant**Service-Werkzeugkoffer mit Bodenschale und Werkzeugtafeln****Bestelldaten**

Bestellnummer	692950
GTIN	4045197570604
Artikelklasse	61G

Beschreibung**Ausführung:**

X-ABS ist extrem schlagzäh, bruchfest und somit **flugtauglich**. Die weiche Oberflächenstruktur ist **rutschhemmend (Gummierungseffekt)** und äußerst oberflächenschonend.

Pulverbeschichteter **Aludruckgussrahmen** mit 3D-Aluminiumbügeln, integrierten Kippzylinderschlössern und **Gasdruckfedern** für Kofferdeckel-Arretierung.

Innenausstattung:

1 Bodenschale inklusive Werkzeugtafel mit 10 Elastiklaschen als Abdeckung (Nr.692980), 1 Längsteiler (Nr. 692993) in der Bodenschale, 1 Werkzeugtafel mit 38 Elastiklaschen an Vorder- und Rückseite (Nr. 692985), 1 Werkzeugtafel mit 19 Elastiklaschen und 1 Klemmfach an Vorder- und Rückseite (Nr.692986).

Eigenschaft Koffer: flugtauglich

Innenmaß Länge: 460 mm

Innenmaß Breite: 300 mm

Innenmaß Höhe: 180 mm

Gewicht: 5,8 kg

Technische Beschreibung

Innenmaß Höhe	180 mm
---------------	--------

Innenmaß Länge	460 mm
Innenmaß Breite	300 mm
Gewicht	5,8 kg
Werkstoff	X-ABS
Art der Werkzeugaufbewahrung	Einsteckfächer
Art der Werkzeugaufbewahrung	Klemmhalter
Koffer Belastbarkeit	35 kg
Eigenschaft Koffer	flugtauglich
Produktart	Werkzeug-Transportsystem

Zubehör

Werkzeugtafel mit 38 Elastikschlaufen	692985
Bodenschale inklusive Werkzeugtafel mit 10 Elastikschlaufen	692980
Handgriff	692995
Schlösser-Sortiment für Werkzeugkoffer	692994
Einsatzschale mit Mittelsteg, 6 Kleinstegen und Deckel	692770
Querteiler für Bodenschale Nr. 692982	692992
Werkzeugtafel mit 19 Elastikschlaufen und 1 Klemmfach	692986
Schutzmatte	692800