



Service-Werkzeugkoffer mit Bodenschale und Werkzeugtafeln fahrbar



Bestelldaten

Bestellnummer	692960
GTIN	5733439140270
Artikelklasse	61G

Beschreibung

Ausführung:

X-ABS ist extrem schlagzäh, bruchfest und somit **flugtauglich**. Die soft Oberflächenstruktur ist **rutschhemmend (Gummierungseffekt)** und äußerst oberflächenschonend.

Pulverbeschichteter **Aludruckgussrahmen** mit 3D-Aluminiumbügeln, integrierten Kippzylinderschlössern und **Gasdruckfedern** für Kofferdeckel-Arretierung.

Innenausstattung:

1 Bodenschale inklusive Werkzeugtafel mit 11 Elastiklaschen als Abdeckung (Nr.692982), 1 Längsteiler (Nr. 692993) in der Bodenschale, 1 Werkzeugtafel mit Werkzeugklemmhaltern an Vorder- und Rückseite (Nr.692988), 1 Werkzeugtafel mit 23 Elastiklaschen und 1 Klemmfach an Vorder- und Rückseite (Nr.692989).

Hinweis:

Koffer auf Anfrage auch mit TSA-Schloss erhältlich.

Werkstoff: X-ABS

Art der Werkzeugaufbewahrung: Klemmhalter

Art der Werkzeugaufbewahrung: Einsteckfächer

Koffer Belastbarkeit: 35 kg

Eigenschaft Koffer: flugtauglich

Innenmaß Länge: 470 mm

Innenmaß Breite: 350 mm

Innenmaß Höhe: 200 mm

Gewicht: 8,1 kg

Technische Beschreibung

Gewicht	8,1 kg
Innenmaß Höhe	200 mm
Innenmaß Länge	470 mm
Innenmaß Breite	350 mm
fahrbar	
Oberflächenbeschaffenheit	
Art der Werkzeugaufbewahrung	Klemmhalter
Art der Werkzeugaufbewahrung	Einsteckfächer
IP-Schutzart	
Verschluss	
Werkstoff	X-ABS
Eigenschaft Koffer	flugtauglich
Koffer Belastbarkeit	35 kg
Produktart	

Zubehör

Werkzeugtafel mit 23 Elastikschlaufen und 1 Klemmfach	692989
Schutzmatte	692800
Werkzeugtafel mit Werkzeugklemmhaltern	692988
Längsteiler für Bodenschalen Nr. 692980 / 692981 / 692982	692993
Räder-Sortiment	692997
Einsatzschale mit Mittelsteg, 6 Kleinstegen und Deckel	692770
Handgriff	692995
Bodenschale inklusive Werkzeugtafel mit 11 Elastikschlaufen	692982

Schlösser-Sortiment

692994